

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9640, Typ: ST900**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

**Dwustronne** 2-ostrzowe płytki skrawające. Wysokie parametry podłoży oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

### wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max.}$

## Opis techniczny

typ	ST900
promień naroża	0,8 mm
posuw $f_z$ na ząb	0,9 mm
grubość płytki S	3.97 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX 10T308ZEER
Gatunek	HB9640
Materiał ostrza	HM

zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	1,6 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	P
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		