

Garant**ZCMX 09T302, Gatunek: HBZ310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Klasa artykułu	21E

Opis

ZCMX 09T302 HBZ310 Gatunek: HBZ310

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mm

Posuw przy toczeniu: 0,05 - 0,4 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,3 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 200 - 600 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	200 - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Posuw przy toczeniu	0,05 - 0,4 mm
Zastosowanie główne	N

Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,3 mm
powłoka	PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T304
Gatunek	HBZ310
Warunki skrawania	ciągłe
pasuje do Ø narzędzia D _c	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia