

**Garant****ZCMX 09T304, Gatunek: HBZ310**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268438 HBZ310
GTIN	4062406392697
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Pasuje do :

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.

pasuje do  $\varnothing$  narzędzia  $D_c$ : 18 mm

Gatunek: HBZ310

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posuw przy toczeniu: 0,05 - 0,4 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,3 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 200 - 600 m/min

## Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	N
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,3 mm

Posuw przy toczeniu	0,05 - 0,4 mm
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBZ310
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	200 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
powłoka	PVD
pasuje do $\varnothing$ narzędzia $D_c$	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia