

**Garant****ZCMX 130402, Gatunek: HUZ310**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268442 HUZ310
GTIN	4062406392703
Klasa artykułu	21E

## Opis

ZCMX 130402 HUZ310 Gatunek: HUZ310

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posuw przy toczeniu: 0,05 - 0,4 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,3 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 200 - 600 m/min

## Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	N
promień naroża	0,2 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,3 mm
Posuw przy toczeniu	0,05 - 0,4 mm
Gatunek	HUZ310
liczba wymian/ostrzy	2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130402
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	200 - 600 m/min
powłoka	bez powłoki
pasuje do $\varnothing$ narzędzia $D_c$	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia