

Garant**ZCMX 09T304, Gatunek: HBZ030**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Klasa artykułu	21E

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

Pasuje do :

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 8.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 18 mm

Gatunek: HBZ030

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 200 m/min

Opis techniczny

Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBZ030

Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T308
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
powłoka	CVD
Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 200 m/min
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia