

Garant**DC.T 11T302, Gatunek: HB730-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T302 HB730-1 Gatunek: HB730-1

Łamacz wiórów: XUM

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 3,3 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 35 - 230 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T302
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	35 - 230 m/min
powłoka	Nano-PVD
liczba wymian/ostrzy	2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,4 - 3,3 mm

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB730-1
Materiał ostrza 	HM
tolerancja	MF
Łamacz wiórów	XUM
Zastosowanie główne	UNI
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia