



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290010 10
GTIN	
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

**Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.**

dla profilu radełkowania: RGE30° BL/BR30°

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 10 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 4 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 4 mm

zakres roboczy: 3 - 25 mm

oś krążka: 299910 5

### Opis techniczny

wysokość chwytu	10 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	10 mm
do szerokości radełkowania $b$	4 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
zakres roboczy	3 - 25 mm
oś krążka	299910 5
szerokość chwytu	10 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe

dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

---

## Akcesoria

oś HM z powierzchnią płaską	290304
Osie z HM HM Typ 5	299910 5