



## Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość uchwytu: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

290094 10

GTIN

Klasa artykułu

29H

### Opis

#### Wykonanie:

- **minimalny nacisk, zmniejszone obciążenie obrabianego przedmiotu i obrabiarki**
- **zsynchron. napęd wrzeciona zapewnia łatwe ustawianie uch. rolek i wysokości kłów**

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

dla profilu radełkowania: RAA 2×AA

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 15 mm

do szerokości radełkowania  $b$ : 6 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 6 mm

do  $\varnothing$  zagłębienia radełka  $d_3$ : 11 mm

zakres roboczy: 0 - 15 mm

Sworzeń: 299925 1

### Opis techniczny

do  $\varnothing$  zagłębienia radełka  $d_3$ 

11 mm

wysokość chwytu

10 mm

szerokość chwytu

10 mm

do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	15 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
Tarcza obrotowa	299927 1
do szerokości radełkowania b	6 mm
Sworzeń	299925 1
zakres roboczy	0 - 15 mm
kierunek skrawania	lewo i prawo
dla profilu radełkowania	RAA 2xAA
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Akcesoria

Tarcza obrotowa Typ 1	299927 1
Tarcza obrotowa Typ 2	299927 2
Sworzeń z kołnierzem	299902
Sworzeń z kołnierzem Typ 1	299925 1
Sworzeń z kołnierzem Typ 2	299925 2
Tarcza obrotowa	299904