



Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 16X mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290210 16X
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.

Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.

Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Zalety:

- **małe drgania**
- **skala i synchronicznie pracujące wrzeciona regulacyjne do ustawienia \varnothing detalu**
- **skrócone czasy przezbrajania i tym samym niższe koszty jednostkowe**
- **korekta kąta przyłożenia kółek**
- **zwiększona odporność na ścieranie dzięki specjalnie utwardzonej powierzchni**
- **dla zapewnienia większych prędkości posuwu i skrawania.**

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR15°

do \varnothing radełkowania d_1 : 25 mm

do szerokości radełkowania b: 6 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 10 - 250 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 1

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b	6 mm
do \varnothing radełkowania d_1	25 mm

szerokość chwytu	16 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
wysokość chwytu	16 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 1
zakres roboczy	10 - 250 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR15°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt	290320
Zestaw części zamiennych (3 szt.), tulejka z HM, nakładka, wkręt Typ 1	299920 1