

**Garant**

**Boczne szczypce tnące do elem. elektr., do materiałów zawierających żelazo, KW, długość całkowita: 135mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726742 135
GTIN	4062406395032
Klasa artykułu	71B

**Opis****Wykonanie:**

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego.

**Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).**

**Materiał:**

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

**Opis techniczny**

długość robocza	8 mm
długość całkowita	135 mm
szerokość główki	13,5 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	2 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bez fazki ostrza
materiał	Stal węglowa (C70)

powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące