

Garant

**Boczne szczypce tnące do elem. elektr., specjalnie do twardego drutu, KW,
długość całkowita: 135 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726762 135
GTIN	4062406395049
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Profesjonalne szczypce do cięcia z lekko skośnymi ostrzami. Obie części szczypiec złączone są dokładnie poprzez obrobione otwory i zaszlifowane powierzchnie, dzięki czemu zapewnia się precyzyjne cięcie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego.

Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

materiał: Stal węglowa (C70)

szerokość główki: 13 mm

długość robocza: 12 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 0,4 mm

do cięcia drutu miedzianego do \varnothing : 1,3 mm

Opis techniczny

szerokość główki	13 mm
długość robocza	12 mm
do cięcia drutu miedzianego do \varnothing	1,3 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	0,4 mm

długość całkowita	135 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bez fazki ostrza
materiał	Stal węglowa (C70)
powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące