

**Garant****Szczypce igłowe do elem. elektr., odgięte o 48°, długość całkowita: 150 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	727182 150
GTIN	4062406395094
Klasa artykułu	71B

## Opis

### Wykonanie:

Obie części szczypiec połączone są dokładnie poprzez starannie obrobione otwory i szlifowane powierzchnie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego, **spełniające wymagania ESD.**

Szczęki owalne, ostre, wewnątrz rowkowane.

### Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

szerokość główki: 13 mm

długość szczęk: 35 mm

## Opis techniczny

długość całkowita	150 mm
szerokość główki	13 mm
długość szczęk	35 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt szczęk	kątowy
wykonanie szczęk	owalnie zastrzone, wewn. rowkowane

Uchwyt	2K
materiał	Stal węglowa (C70)
powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo.
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie, półokrągłe