

Garant**Szczypce płaskie do elem. elektr., długość całkowita: 145 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	727142 145
GTIN	4062406395070
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Obie części szczypiec połączone są dokładnie poprzez starannie obrobione otwory i szlifowane powierzchnie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. **Nasadki 2-komponentowe** z materiału przewodzącego, **spełniające wymagania ESD.**

Szczęki płaskie, wewnątrz rowkowane.

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionej cieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

szerokość główki: 13 mm

długość szczęk: 20 mm

Opis techniczny

długość szczęk	20 mm
wykonanie szczęk	wewn. rowkowane
szerokość główki	13 mm
długość całkowita	145 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt szczęk	płaskie, wewn. rowkowane

Uchwyt	2K
materiał	Stal węglowa (C70)
powierzchnia	fosforanowana bezodblaskowo.
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce płaskie