

**Frezy kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D: 20/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Klasa artykułu	220

Opis**wskazówka:**

Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 1,2**, z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Opis techniczny

Frez obiegowy Ø D _{maks.}	38 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	37 mm
Ø chwytu D _s h6	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 1003..
Ø ostrzy D _c	20 mm
Długość wysięgu L ₁	40 mm
Kąt rampingu α _{maks.}	0,96 stopni
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Długość rampingu dla α _{maks.}	14,85 mm
długość całkowita L _{ges}	90 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø D ₃	17 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219814
---	--------