

**Smar LINOMAX plus, masa: 500g****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313190 500
GTIN	2050002053021
Klasa artykułu	30N

Opis**Wykonanie:**

Częściowo syntetyczny smar do wysokich obciążeń do regularnego smarowania uchwytów ręcznych i stożkowych. Duża przyczepność i wodoodporność umożliwiają stałe siły napinające przy regularnym stosowaniu. Specjalny smar przylega również przy obracaniu w uchwycie tokarskim.

Cecha szcz.:

Gęstość 1,33 g/cm³.

Klasa konsystencji 2.

Współczynnik tarcia 0,09.

Okres magazynowania 3 lata.

w dostawie::

Wkład ze smarem 500 g.

wskazówka:

Uwzględnić wymiary smarownicy! Wymiary wkładów: Ø 55 mm × 237 mm.

Opis techniczny

Kształt	Pasty
zakres temperatur zastosowania	-25 - 120 °C
Temperatura zapłonu	174 °C
kolor	beżowe
Rodzaj produktu	Środek smarny

