

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 4X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 4X0,5
GTIN	4045197072948
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	4 mm
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	63 mm

Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	8 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M4×0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik