

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 5X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 5X0,5
GTIN	4045197072955
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	5 mm
skok gwintu	0,5 mm
Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
długość całkowita L	70 mm

Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	10 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M5×0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik