

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 2X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 1,4 mm

Ø otworu rdzenia: 1,75 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	1,75 mm
Ø gwintu	2 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,25 mm
Ø chwytu D _s	1,4 mm
długość całkowita L	45 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	4 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M2×0,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik