

**Garant****Frezy kątowe VHM, kształt D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208029 25
GTIN	4062406397722
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:**

**Z nową powłoką wysokowydajną** zapewniającą doskonałą wytrzymałość.

Tolerancja kąta  $\pm 8'$ .

**wskazówka:**

Do frezowania prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.

Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z  $f_z$  50%.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba zębów Z: 8

Liczba zębów Z: 8

Ø szyjki  $D_1$ : 11 mm

długość całkowita L: 67 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 12 mm

długość ostrzy  $L_c$ : 6,3 mm

posuw  $f_z$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm

**Opis techniczny**

długość ostrzy $L_c$	6,3 mm
długość całkowita L	67 mm
Liczba zębów Z	8
posuw $f_z$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Ø chwytu $D_s$	12 mm

Ø szyjki D <sub>1</sub>	11 mm
Kształt	D
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	25 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 1833
Tolerancja Ø nominalnej	js16
kierunek dosuwu	poziomy
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe