

Garant
Frezy kątowe VHM, kształt D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	208031 25
GTIN	4062406397883
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:

Z nową powłoką wysokowydajną zapewniającą doskonałą wytrzymałość.

Tolerancja kąta $\pm 8'$.

wskazówka:

Do frezowania przewodnic przy produkcji narzędzi i maszyn.

Aż do uzyskania pełnego zazębienia pracować z f_z 50%.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba zębów Z: 8

Liczba zębów Z: 8

Ø szyjki D_1 : 11,5 mm

długość całkowita L: 67 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

długość ostrzy L_c : 10 mm

posuw f_z w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Opis techniczny

Kształt	D
długość całkowita L	67 mm
Liczba zębów Z	8
długość ostrzy L_c	10 mm
Ø szyjki D_1	11,5 mm
posuw f_z w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm

Ø ostrzy D _c	25 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 1833
Tolerancja Ø nominalnej	js16
kierunek dosuwu	poziomy
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
Kąt sfazowania naroży	60 stopni
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe