

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 3X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 3X0,35
GTIN	4045197072924
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp; HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	3 mm
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,2 mm
długość całkowita L	56 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	6 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M3×0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik