

Garant**Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130460 M10
GTIN	4062406398132
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

norma	DIN 352
wielkość gwintu	M10
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø chwytu D _s	7 mm

Ø otworu rdzenia	8,5 mm
skok gwintu	1,5 mm
długość całkowita L	70 mm
Ø gwintu	10 mm
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	30 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Rodzaj gwintu	M
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	A
Kształł nakroju	C
Kształł nakroju	D
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik