

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 14X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132830 14X1,5
GTIN	4045197073129
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.**

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	14 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,5 mm
Ø otworu rdzenia	12,5 mm
Ø chwytu D _s	11 mm
długość całkowita L	100 mm

Chwył kwadratowy □	9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	28 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M14×1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik