

Garant**Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130460 M16
GTIN	4062406398163
Klasa artykułu	11G

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

Zastosowanie:

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14 mm

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
Ø chwytu D _s	12 mm
skok gwintu	2 mm

głębokość gwintu	48 mm
wielkość gwintu	M16
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN 352
Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø otworu rdzenia	14 mm
Materiał ostrza 	HSS
Ø gwintu	16 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik