

**Garant****Zestaw gwintowników ręcznych, gwint lewoskrętny, bez powłoki, M: M2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130460 M2
GTIN	4062406397968
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak.**

**Zastosowanie:**

Do metrycznych gwintów lewoskrętnych wg DIN13.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,4 mm

długość całkowita L: 36 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,6 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	6 mm
norma	DIN 352
Ø gwintu	2 mm
Ø otworu rdzenia	1,6 mm

Rodzaj gwintu	M
długość całkowita L	36 mm
skok gwintu	0,4 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
wielkość gwintu	M2
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	C
Kształt nakroju	D
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik