

Garant**XDPW 120408 SR, HB7530, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw f_z na ząb: 1,07 mmKod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDPW 120408 SR
typ: ST900

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDPW 120408 SR
typ	ST900
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7530
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1,8 mm
posuw f_z na ząb	1,07 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania