

**Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461630 600
GTIN	4007368118831
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Ze stali **nierdzewnej**, powierzchnia matowa z wyraźną podziałką. Górna krawędź z podziałką milimetrową, dolna z podziałką co 1/2 mm. Strona odwrotna z tabelą przeliczeniową cale / jednostki metryczne i tabelą średnic otworów pod gwint.

materiał: Stal szlachetna, INOX

Kalibracja: F10

granica błędu: 0,16 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 1 mm

Opis techniczny

Kalibracja	F10
szerokość przekroju	30 mm
grubość przekroju	1 mm
granica błędu	0,16 mm
norma	EG I
podziałka krawędzi górnej	1 mm
podziałka krawędzi dolnej	0,5 mm
materiał	Stal szlachetna, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 1000 mm	016100 1000
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 1000 mm	026200 1000