

**Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461630 150
GTIN	4007368118817
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Ze stali **nierdzewnej**, powierzchnia matowa z wyraźną podziałką. Górna krawędź z podziałką milimetrową, dolna z podziałką co 1/2 mm. Strona odwrotna z tabelą przeliczeniową cale / jednostki metryczne i tabelą średnic otworów pod gwint.

materiał: Stal szlachetna, INOX

Kalibracja: F8

granica błędu: 0,12 mm

szerokość przekroju: 18 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

Opis techniczny

Kalibracja	F8
grubość przekroju	0,5 mm
granica błędu	0,12 mm
szerokość przekroju	18 mm
norma	EG I
podziałka krawędzi górnej	1 mm
podziałka krawędzi dolnej	0,5 mm
materiał	Stal szlachetna, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	016100 500
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	026200 500