

**Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461630 1000
GTIN	4007368118848
Klasa artykułu	46R

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali **nierdzewnej**, powierzchnia matowa z wyraźną podziałką. Górna krawędź z podziałką milimetrową, dolna z podziałką co 1/2 mm. Strona odwrotna z tabelą przeliczeniową cale / jednostki metryczne i tabelą średnic otworów pod gwint.

materiał: Stal szlachetna, INOX

Kalibracja: F10

granica błędu: 0,2 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 1 mm

**Opis techniczny**

szerokość przekroju	30 mm
granica błędu	0,2 mm
Kalibracja	F10
grubość przekroju	1 mm
norma	EG I
podziałka krawędzi górnej	1 mm
podziałka krawędzi dolnej	0,5 mm
materiał	Stal szlachetna, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

**Usługi**

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 1000 mm	016100 1000
Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 1000 mm	026200 1000