

**Garant****Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, M: M1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132640 M1
GTIN	4045197072177
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

Duże nacięcie w nakroju. <BR/><B>Część prowadząca z rowkami smarnymi,</B> ale bez rowków wiór.

wielk. M2,3; M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN. **klasa tolerancji: ISO 1 4H**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 1 4H

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 0,75 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	0,75 mm
skok gwintu	0,25 mm
Ø gwintu	1 mm
liczba rowków wiórowych	2
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 371

Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	3 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik