



## Rozwiertaki pod kołki 1:50, Ø nomin.: 1,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	161200 1,5
GTIN	4045197088864
Klasa artykułu	120

### Opis

#### Wykonanie:

Stożkowe ostrza (1 mm na dł. 50 mm).

Wielk. 1,2 – 2,5 – **Rowki proste. kształt A.**

Wielk. 3 – 25 – **Z rowkami śrubowymi. Kształt B.**

#### Zastosowanie:

Do ręcznego rozwiercania stożkowych otworów pod kołki stożkowe wg ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

#### Zalecenie:

Używać do otworów wstępnie wykonywanych wiertłem do otworów pod kołki stożkowe nr 116310.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 9

Zbieżność stożka: 1:50

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

mała Ø: 1,4 mm

duża: 2,14 mm

długość ostrzy  $L_o$ : 37 mm

długość całkowita  $L_{całk.}$ : 57 mm

chwyt kwadratowy: 2,5 mm

### Opis techniczny

mała Ø	1,4 mm
Ø nomin.	1,5 mm
duża	2,14 mm

chwyt kwadratowy	2,5 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	57 mm
długość ostrzy $L_s$	37 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 9
Zbieżność stożka	1:50
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez