

**Garant****Gwintowniki maszynowe do mosiądzu krótkie, bez powłoki, M: M2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132600 M2
GTIN	4045197072092
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z kątem natarcia 6° i krótkim nakrojem (2-3 zwoje).****Zastosowanie:**

Jako gwintowniki maszynowe lub do nacinania ręcznego.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

• HSS E

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,4 mm

długość całkowita L: 36 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,6 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	2 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,4 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	1,6 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 352

Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
długość całkowita L	36 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	6 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	białe
Rodzaj produktu	gwintownik