



## Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 3xD, Ø D: 15,1 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	236615 15,1
GTIN	4047109286726
Klasa artykułu	24P

### Opis

#### Wykonanie:

- **wysoka wydajności długa trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnej obróbce powierzchni**
- **bardzo dobre utrzymywanie wymiaru nawet w trudnych warunkach wiercenia**
- **niższe koszty magazynowania dzięki identycznym płytkom skrawającym wewnętrznym i zewnętrznym.**

**tolerancja otworów:** ØD - 0,1 / + 0,2

#### Zastosowanie:

- **W ekstremalnych warunkach obróbki.**

Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

#### w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

#### wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2xD i 3xD z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.

Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 64 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 040204 10-...

śruby mocujące: 239652 5IP1 (0,38 Nm)

### Opis techniczny

Długość chwytu L <sub>s</sub>	50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 040204 10-...

Liczba ostrzy Z	1
śruby mocujące	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	64 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	48 mm
Seria	KUB Pentron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	15,1
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 5IP1	239652 5IP1
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,38 Nm	211750 0,38