

Garant**APHT 060204 FR, PKD, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Klasa artykułu	21L

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające frezowe PKD z jednym ostrzem.

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p \text{ maks.}} = 4$ mm. **$a_{p \text{ max}} = 2,5$ mm.**

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,1 mm

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
posuw f_z na ząb	0,1 mm
Seria	Softcut®
typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APHT 060204 FR
Gatunek	PKD

Materiał ostrza	PKD
powłoka	powlekane
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1500 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1000 m/min	N
CuZn	nadaje się	800 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		