

**Garant****APMT 133504 ER, HB7520, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Klasa artykułu	21L

**Opis****wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$ .posuw  $f_z$  na ząb: 0,15 mmmaksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}$  przy wykonywaniu pełnych rowków: 6 mm**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	13 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Softcut®
typ	ST900
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 133504 ER

Gatunek	HB7520
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania