

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN725, Typ: HART**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212248 HART
GTIN	4062406358624
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

wartość momentu obrotowego dla śrub 3,0 Nm.

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p.maks.} = 2,5$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,16 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHX 1003 MOTN

typ: HART

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2,5 mm
typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1003 MOTN
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy obcinaniu	2,5 mm

Materiał ostrza 	CBN
Gatunek	CBN725
posuw f_z na ząb	0,16 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania