

HOLEX**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 A = 100, Ø mocowania D1: 25 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300335 25 |
| GTIN | 4062406421939 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Opis:

jakość wyważenia G 6,3 przy 18000 min⁻¹.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 65 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 25

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ø zewn. D | 65 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 25 mm |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 25 |
| adapter | SK 50 A = 100 |
| norma | DIN 6359 |

| | |
|---|----------------------------|
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | AD |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min |
| Dokładność ruchu obrotowego | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |