

Garant
Rozwiertaki NC bardzo długie H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162961 2
GTIN	4045197364012
Klasa artykułu	110

Opis
Wykonanie:

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Szczególnie do głęboko położonych otworów.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 4

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c : 11 mm

Długość wysięgu L_1 : 44 mm

długość całkowita L: 65 mm

Liczba ostrzy Z: 4

Ø chwytu D_s : 2 mm

Opis techniczny

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/obr,
Długość wysięgu L_1	44 mm
Ø nom. D_c	2 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø chwytu D_s	2 mm
długość całkowita L	65 mm
długość ostrzy L_c	11 mm
Liczba ostrzy Z	4

zalecana \varnothing otworu w stali < 750 N/mm ²	1,9 mm
Tolerancja \varnothing otworu	H7
Wymiar dolny ostrza	0,004 mm
Wymiar górny ostrza	0,008 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami