

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, długość użytkowa: 3 m**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086425 3
GTIN	2050002048669
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).

Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.

wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.

Nośność WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$: 1120 kg

Opis techniczny

długość użytkowa	3 m
\varnothing drutu łańcucha	6 mm
Nośność WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	1600 kg
Nośność WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1120 kg
Rodzaj produktu	Zawiesie łańcuchowe

