

Garant**Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 4X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132870 4X0,5
GTIN	4045197073976
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Duże ścięcie w nakroju.**

Gwint prowadzący z rowkami smarnymi.

Rodzaj gwintu: MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 374

Klasa tolerancji: ISO 2X 6HX

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 3,5 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
skok gwintu	0,5 mm
Ø gwintu	4 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	63 mm

Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 374
głębokość gwintu	12 mm
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M4×0,5
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pieńścień barwny	niebieski
Rodzaj produktu	gwintownik