

Garant GREENPLUS

łączenie szczelin 6GP38, zawartość: 50 ml**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088069 50
GTIN	4062406423575
Klasa artykułu	01K

Opis**Wykonanie:**

W technologii produkcyjnej, jaką jest łączenie, następuje ścisłe połączenie dwóch lub więcej elementów. W razie użycia kleju do wytworzenia stałego połączenia wykorzystywana jest cała łączona powierzchnia. Umożliwia to duże przenoszenie siły i obciążenia dynamiczne (wysoka wytrzymałość na ścinanie).

Typ 6GP38. Szybko twardniejący produkt uniwersalny o maksymalnej wytrzymałości do statycznych naprężeń ścinających i obciążeń dynamicznych. Do mocowania kół zębatach i pasowych, połączeń rotorów i wałów silników elektrycznych.

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

zakres temperatur zastosowania: -55 - 180 °C

odporność na odkształcanie ręczne po: 5 - 15 min

maks. odstęp: 0,25 mm

klasa wytrzymałości: wysoka wytrzymałość

Opis techniczny

nadaje się do materiału	metal
maks. odstęp	0,25 mm
Kształt	ciekły
Temperatura zapłonu	100 °C
odporność na odkształcanie ręczne po	5 - 15 min
Pewność działania po	1 - 3 h
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Ilość	50 ml
do gwintów o wielk. M	M36
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Właściwości	szybkie utwardzanie
kolor	zielone
klasa wytrzymałości	wysoka wytrzymałość
Gęstość	1,09 g/cm ³
Baza chemiczna	metakrylan
nadaje się do zastosowania	Uszczelnianie gwintu
nadaje się do zastosowania	łączenie szczelin
Lepkość dynamiczna	3000 - 6000 mPas
moment zrywający	40 Nm
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Rodzaj produktu	Środki łączące