

Garant GREENPLUS

Łączenie szczelin 6GP60, zawartość: 50 ml**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	088071 50
GTIN	4062406423612
Klasa artykułu	01K

Opis**Wykonanie:**

W technologii produkcyjnej, jaką jest łączenie, następuje ścisłe połączenie dwóch lub więcej elementów. W razie użycia kleju do wytworzenia stałego połączenia wykorzystywana jest cała łączona powierzchnia. Umożliwia to duże przenoszenie siły i obciążenia dynamiczne (wysoka wytrzymałość na ścinanie).

Typ 6GP60. Do naprawy zużytych obszarów i przywracania właściwych pasowań. Do dużych szczelin. Stwardniały produkt można wiercić, frezować lub szlifować.

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

zakres temperatur zastosowania: -55 - 180 °C

odporność na odkształcanie ręczne po: 5 - 15 min

maks. odstęp: 0,3 mm

klasa wytrzymałości: wysoka wytrzymałość

Opis techniczny

Baza chemiczna	metakrylan
----------------	------------

Pewność działania po	3 - 6 h
trwałość od daty produkcji	24 miesięcy
Lepkość dynamiczna	200000 - 600000 mPas
Gęstość	1,13 g/cm ³
Kształt	pastowate
Właściwości	wytrzymałość mechaniczna
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
nadaje się do materiału	metal
odporność na odkształcanie ręczne po	5 - 15 min
nadaje się do zastosowania	naprawy
nadaje się do zastosowania	łączenie szczelin
do gwintów o wielk. M	M20
Ilość	50 ml
Temperatura zapłonu	100 °C
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
maks. odstęp	0,3 mm
klasa wytrzymałości	wysoka wytrzymałość
kolor	srebrna
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
moment zrywający	18 Nm
Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
Rodzaj produktu	Środki łączące