



## Lampy maszynowe LED pierścień, Typ: 160 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081439 160
GTIN	4260131238895
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Solidna lampa maszynowa LED w **obudowie aluminiowej**, z satynowaną szybą akrylową, zapewniająca **równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni**.

- **Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.**
- **Przyłączy zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V.**

Lampa pierścieniowa „okrąg” zapewniająca bezcieniowe oświetlenie w zakresie 360° wokół wrzeczona na frezarkach i wiertarkach. Możliwość swobodnego mocowania na różnych typach maszyn dzięki regulowanym uchwytem magnetycznym.

#### w dostawie::

W zestawie magnes z powłoką gumową, zasilacz.

stopień ochrony IP: IP 67

napięcie znamionowe: 24 V

wydajność świetlna: 7,5 W

Strumień światła: 460 lm

wys. całkowita: 42 mm

Ø zewnętrzna: 160 mm

Ø wewn.: 100 mm

### Opis techniczny

wys. całkowita	42 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
wydajność świetlna	7,5 W

Źródło światła	Moduł LED
stopień ochrony IP	IP 67
Strumień światła	460 lm
strefa wg ATEX	brak
napięcie znamionowe	24 V
Ø wewn.	100 mm
Ø zewnętrzna	160 mm
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa