

Garant**Frezy zgrubne VHM MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202978 6
GTIN	4045197431455
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Siła skrawania znacznie zmniejszona dzięki linii śrubowej o kącie 45°.

Zwłaszcza do **frezowania trochoidalnego**.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do **MTC (Multi Task Cutting)**, przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

wskazówka:

Przy obróbce materiałów > 55 HRC zalecamy zmniejszyć głębokość dosuwu do $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Tolerancja Ø nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 18 mm

wysięg L_1 z szyjką: 25 mm

Ø szyjki D_1 : 5,5 mm

długość całkowita L: 62 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	4
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,1 mm
Ø ostrzy D_c	6 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 60 HRC	0,02 mm
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
\varnothing szyjki D_1	5,5 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC	0,015 mm
\varnothing chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	62 mm
długość ostrzy L_c	18 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Tolerancja \varnothing nominalnej	f8
współczynnik korekcyjny f_z	1,7
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	18 mm
maksymalny kąt łuku skrawania	36,87 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	H
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,2×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie

Strategia skrawania	TPC
Strategia skrawania	MTC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
---------------------------------------	-------------