

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G1/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 13,16 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 11,8 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	13,16 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,337 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	19
Ø otworu rdzenia	11,8 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø chwytu D _s	11 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	26,32 mm
wielkość gwintu	G1/4
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik