

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G3/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133300 G3/8
GTIN	4045197074522
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 **
**(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	15,25 mm
liczba zwojów na cal	19
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	16,66 mm
skok gwintu	1,337 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø chwytu D _s	12 mm
długość całkowita L	100 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
głębokość gwintu	33,32 mm
wielkość gwintu	G3/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik