

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 4-40
GTIN	4045197074591
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,84 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwył kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,35 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	2
liczba zwojów na cal	40
Ø otworu rdzenia	2,35 mm
Liczba ostrzy Z	2
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	2,84 mm
skok gwintu	0,635 mm

norma	DIN 371
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
głębokość gwintu	8,52 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	4-40 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik