

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G5/8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:**

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 22,91 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	14
Ø otworu rdzenia	21 mm
Ø gwintu	22,91 mm
skok gwintu	1,814 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	3

Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	68,73 mm
wielkość gwintu	G5/8
powłoka	bez powłoki
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik