

Garant**Imadła 5-osiowe Xpent, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361100 1
GTIN	4045197809209
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria,**
- **elastyczny, modułowy system mocowania,**
- **wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane,**
- **siła zacisku do 40 kN przy momencie obrotowym 90 Nm,**
- **oba moduły mocujące do indywidualnego pozycjonowania na szynie podstawowej,**
- **zmienny zakres mocowania i regulacji,**
- **dokładność powtórzeń < 0,01 mm,**
- **z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp w punkcie zerowym, wymiar 200 mm.**

Zastosowanie:

Perfekcyjne do prawdziwej obróbki 5-stronnej.

W połączeniu z różnymi szczękami możliwe jest mocowanie konwencjonalne, na gładkiej powierzchni, jak i mocowanie półfabrykatów.

w dostawie::

Szyna podstawowa, wrzeciono, przedłużka wrzeciona, korba / wkrętak 6-kątny (w przypadku typu 1S), moduł mocujący stały, moduł mocujący mobilny.

Wyp. dodatkowe:

Moduły mocujące nr 361105 – 361110, szczęki środkowe nr 361111, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzeciona nr 361120, łapy mocujące nr 361165, klucz dynamometryczny nr 656050, rozm. 120, nasadka wkrętakowa nr 643329, ogranicznik obrabianych przedmiotów nr 360094, szczeka nasadzana nr 361123 – 361138.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 361123 – 361137 i szczęki nasadzane nr 361140 – 361151 nie są objęte zakresem dostawy. W sytuacji montażowej S4 konieczna jest kolejna przedłużka wrzeciona nr 361120. W celu zapewnienia doskonałego smarowania narzędzia zalecamy smar uniwersalny nr 083592 PLUS.

Opis techniczny

maks. siła mocująca do	40 kN
wysokość h	45 mm
zakres mocowania S4	286 - 386 mm
zakres mocowania S2	104 - 208 mm
wysokość korpusu c	165,5 mm
C ₁	117,5 mm
szerokość rowka n H7	20 mm
szerokość B	125 mm
zakres mocowania S1	6 - 108 mm
masa	36 kg
długość L	454 mm
maksymalny moment obrotowy	90 Nm
zakres mocowania S3	186 - 290 mm
rozwarości kluczy	5 mm
rozwarości kluczy	10 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xpent1-2
Seria	Xpent
Duża przedłużka wrzeciona	100
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Płyta adaptera dla typu 450	361170 450
Szczęka nasadowa do nakładek profilowych dla typu 125	361131 125
Szczęka wysunięta miękka 20/20 dla typu 80	361147 80
Szczęka wysunięta Gripp 5/5 dla typu 100	361141 100
Płyta adaptera dla typu 550	361170 550
Szczęka nasadowawahliwa dla typu 125	361127 125
Szczęka podstawowa dla typu 125	361132 125
Wkładka mocująca z Typ 1	361160 1
Szczęka wysunięta Gripp 3/5 dla typu 100	361142 100
Wkładka mocująca z Typ 2	361160 2
Wkładka mocująca z Typ 5	361160 5
Miękka szczęka nasadowa dla typu 125	361130 125
Szczęka wysunięta miękka 12/20 dla typu 100	361146 100
Korbka Typ 10	361167 10
Szczęka nasadowa Gripp jednoczęściowa dla typu 125	361123 125
Szczęka wysunięta gładka do szczęki pryzmowej dla typu 80	361149 80
Szczęka gładka 3/5 dla typu 125	361143 125
Szczęka wysunięta Gripp 3/5 dla typu 125	361142 125
Szczęka wysunięta gładka do szczęki pryzmowej dla typu 100	361149 100
Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3 dla typu 100	361145 100
Szyna podstawowa Typ 450	361115 450
Przedłużka wrzeciona Typ 100 mm	361120 100
Szczęka nasadowa Standard dla typu 125	361125 125
Szczęka wysunięta gładka do szczęki pryzmowej dla typu 125	361149 125
Szczęka gładka 3/5 dla typu 80	361143 80
Szczęka gładka 3/5powlekane dla typu 80	361144 80
Łapki zaciskowe Typ CS1	361165 CS1

Miękka szczęka nasadowa dla typu 80	361130 80
Szczęka nasadowa Grippstała dla typu 125	361128 125
Szczęka nasadowa Standard dla typu 80C	361125 80C
Wkładka mocująca z Typ 3	361160 3
Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3 dla typu 80	361145 80
Szczęka nasadowa Grippwahliwa dla typu 125	361129 125
Szczęka wysunięta pryzmowa dla typu 125	361148 125
Szyna podstawowa Typ 550	361115 550
Szyna podstawowa Typ 850	361115 850
Szczęka wysunięta Gripp 3/3 dla typu 125	361140 125
Wkładka mocująca z Typ 6	361160 6
Szczęka wysunięta Gripp 3/3 dla typu 80	361140 80
Szczęka gładka 3/5powlekane dla typu 100	361144 100
Szczęka gładka 3/5powlekane dla typu 125	361144 125
Szczęka gładka 3/5 dla typu 100	361143 100
Szczęka wysunięta Gripp 3/3 dla typu 100	361140 100
Szyna podstawowa Typ 1050	361115 1050
Moduł mocujący mobilny dla typu 1	361110 1
Szczęka wysunięta miękka 20/20 dla typu 100	361147 100
Moduł mocujący stały dla typu 2	361105 2
Szczęka wysunięta miękka 12/20 dla typu 125	361146 125
Przedłużka wrzeciona Typ 400 mm	361120 400
Szczęka wysunięta Gripp 5/5 dla typu 125	361141 125
Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3 dla typu 125	361145 125
Moduł mocujący mobilny dla typu 2	361110 2
Szczęka wysunięta Gripp 3/5 dla typu 80	361142 80
Szczęka wysunięta Gripp 5/5 dla typu 80	361141 80
Przedłużka wrzeciona Typ 200 mm	361120 200

Szczęka nasadowa do obrotowego modułu zaciskowego stała dla typu 125	361126 125
Szyna podstawowa Typ 650	361115 650
Szczęka wysunięta pryzmowa dla typu 80	361148 80
Szczęka wysunięta pryzmowa dla typu 100	361148 100
Szczęka nasadowa Standard dla typu 100C	361125 100C
Szczęka wysunięta miękka 12/20 dla typu 80	361146 80
Wkładka mocująca z Typ 4	361160 4
Moduł mocujący stały dla typu 1	361105 1
Szczęka wysunięta miękka 20/20 dla typu 125	361147 125