


HOLEX**Synchroniczne uchwyty do gwintowania ER, SK 40, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338190 25
GTIN	4062406511074
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- Z kompensacją długości minimalnej (MLA), dzięki elementowi amortyzującemu.
- Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do 50 bar.
- Zwiększenie trwałości gwintowników / gwintowników bezwiórowych.

Zastosowanie:

- W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
- Do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego.
- Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania nr 309399 i 309447.

Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Kształt: AD

zakres gwintowania: M6 - M20

kompensacja długości przy nacisku: 0,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 0,5 mm

Ø zewn. D: 45 mm

Ø wewnętrzna D₁: 42 mm

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Opis techniczny

zakres gwintowania	M6 - M20
Seria	MLA

kompensacja długości przy odciąganiu	0,5 mm
Ø wewnętrzna D ₁	42 mm
kompensacja długości przy nacisku	0,5 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	45 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Kształt	AD
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania